



# KRAMER

## Galil 2-C

Enceintes plafond avec coffret métallique  
6,30cm

| Speakers



La Galil 2-C est une enceinte avec coffret métallique spécialement conçue pour répondre aux exigences des systèmes d'alarme incendie (certifié NE 54-24) dans les espaces publics

### FEATURES

**Type** - Enceinte avec coffret métallique

**Woofers** - Cône 2.5"

**Impédance** - 8Ω (transformateur en position off)

**Puissance** - 10W RMS, 30W en continu

**Commutateur totalif** - 70V – 3W/1.5W/0.75W/8Ω/10W/Off (Lo-Z); 100V – 6W/3W/1.5W/8Ω/10W, Off (Lo-Z)

**Boîte** - Prix à l'unité mais vendus en cartons de 18



# KRAMER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

DESCRIPTION:	Haut-parleur de plafond avec coffret métallique
FREQUENCE DE REPONSE:	90Hz à 20kHz @-15dB, 150Hz à 20kHz @-3dB
WOOFER:	Cône 2.5" avec entourage en caoutchouc
IMPÉDANCE:	8Ω
COMMUTEUR ROTATIF:	70V – 3W/1.5W/0.75W/8Ω/10W/Off (Lo-Z); 100V – 6W/3W/1.5W/8Ω/10W, Off (Lo-Z)
SENSIBILITÉ:	69dB SPL, 10W@4m
MAX SPL:	Continu: 79.3dB SPL, 10W@4m
PUISSANCE ADMISSIBLE:	10W RMS, 30W en continu
FACTEUR DE DIRECTIVITÉ (Q):	En moyenne 3,7 de 1kHz à 10kHz
INDEX DE DIRECTIVITÉ (DI):	En moyenne 5.7dB de 1kHz à 10kHz
COUVERTURE D'ANGLE @-6dB :	500Hz-240°, 1kHz-160°, 2kHz-110°, 4kHz-105°
CONNECTEURS ENTRÉES:	En céramique
PROTECTION ENCEINTE:	LPE21S
MATÉRIAUX:	Cadre, grille en aluminium, cordon de sécurité fixé à la grille, arrière plastique (auto-extinction ABS selon UL94 V-0)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:	-10° à +55°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C
HUMIDITÉ:	10% à 90%
POIDS PAR ENCEINTE:	0.5kg
INSTALLATION:	Profondeur de montage: 9.5cm
CUT-OUT DIAMETER	12.6cm
COULEUR:	Blanc