

Han Multi module, 12 pin female



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 012 4512
规格	Han Multi module, 12 pin female
浩亭电子目录	https://harting.com/09140124512

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® Multi 模块
模块尺寸	双模块
模块介绍	按照DIN 41 626

版本

公母类型	母头
针数	12
详细资料	请单独订购插针
详细资料	由于母插芯靠顶端的进口设计，在拽出插针之前必须先把上插芯塑料件用螺丝刀移除。

技术参数

线芯外径	≤5.2 mm
额定电流	1.5 A
额定电压	50 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
--------	-----------



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	2
净重	10.9 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140021006
eCI@ss	27440218 工业连接器的模块 (数据)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552