

Anciennement connu comme : Versatouch®72-285



Coupures

## Gants industriels ergonomiques offrant une excellente protection contre les coupures, un grand confort et une grande durabilité

- Défenses avancées :** Les gants de protection des mains HyFlex® 72-285 sont fabriqués en Dyneema® pour garantir une excellente résistance à la coupure.
- Durabilité améliorée :** Ces gants de protection peuvent être lavés jusqu'à 90°C, ce qui augmente leur durée de vie.
- Ergonomie améliorée :** Les gants de travail HyFlex® 72-285 présentent une conception ergonomique qui améliore la flexibilité, la dextérité et le confort.
- Conformité de la manipulation des aliments :** Ces gants de sécurité conviennent au contact alimentaire et sont disponibles en trois versions pour mieux correspondre au niveau de protection et de dextérité requis par des applications spécifiques.



### Secteurs industriels

- Transformation des aliments

### Applications

- Assemblage et désassemblage d'équipements
- Découpe primaire

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

72-285

Résistance à la coupure, confort et durabilité remarquables

Anciennement connu comme : Versatouch®72-285

## Principales propriétés

- Matériaux Dyneema® :** Résistance supérieure à la coupure assurée
- Convient pour un lavage jusqu'à 90°C :** Gants de travail durables
- Conception ergonomique :** Amélioration du confort de l'utilisateur

## Technologies



DMF free

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

## Conformité REACH



1X4XB

## Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 72-285	Matériau du support: Dyneema®, Polyester, Spandex		6, 7, 8, 9, 10	260-330 mm ; 10.23-13.99 pouces	3 paires/sachet, 2 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Querétaro, Qro, Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : +1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

**Ansell**