

# S-TEX 376 Hagane Coil Technology



## Fibre S-TEX® synthétique Hagane Coil™ Enduction en Nitrile ¾, enduction de la paume en mousse de nitrile

### DESCRIPTION

- Fibre synthétique Hagane Coil™
- ISO 13997: 22.4 Newton / EN388 niveau 4
- Double enduction, enduction en Nitrile ¾ associée à une enduction supplémentaire en mousse de nitrile au niveau de la paume
- Doublure jauge 13
- Modèle de conception anatomique
- Tricot sans couture

### POINTS FORTS

- Avantages □: Excellente protection contre les coupures combine d'une préhension optimale et durable
- Excellentes performances en matière de résistance aux coupures : ISO 13997 : 22.4 □ newtons □
- Revêtement en nitrile doublée d'une couche de nitrile en mousse au niveau de la paume offre une haute résistance aux abrasions EN388: 4
- □ Protège la main des huiles, hydrocarbures, graisses, avec une performance d'adhérence durable dans des conditions humides et huileuses
- Marquage faible des empreintes
- Haute résistance mécanique à l'abrasion et à la déchirure
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant à l'identique les courbes naturelles de la main pour réduire la fatigue musculaire lors d'un porté permanent
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation

### RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Protection contre les coupures

Préhension

### RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Automobile

Construction

Verre

### TAILLES DISPONIBLES

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL • 10/XXL

### LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat)

220-270mm

### CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/boîte

10/ 120

### COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Bleu sur Noir

### CONSEILS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser en cas de risque chimique, électrique ou thermique
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Laver à 40 °C maxi
- Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation

89/686/CEE  
Cat.II



EN 420

EN 388 - 2003



ABRASION 0 1 2 3 4

COUPURE 0 1 2 3 4 5

DÉCHIRURE 0 1 2 3 4

PERFORATION 0 1 2 3 4

4441

Attestation d'examen CE délivré par l'organisme notifié 0120  
SGS United Kingdom Ltd.  
202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Royaume -Uni

[ Date de mise à jour 28/08/14 ]

### SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France  
Tel: +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax: +33 (0)1 55 62 14 29 - info@showabestglove.eu  
www.showabestglove.eu - www.cutrest.com

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.  
Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

**SHOWA**   
La perfection en confort et dextérité