

## 特点

- 尺寸包括 140 mm、160 mm 和 180 mm
- DuoTech 人体工程学手柄 - 舒适握持，使用方便
- 材料: 钢
- 电镀涂层抛光表面

## RS 140mm Pro 对角切割器

RS 号: 875-5792



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

这些 RS PRO 专业对角切割器，带 duo tech 软手柄，当需要切割软线和硬线时是对您的工具套件的出色补充。

### 一般规格

类型	对角切割器
应用	电气、通信和建筑工程
无火花	否
vde / 1000V 认证	否

### 机械规格

总长度	140mm
钳口长度	20mm
材料	钢
最大切割能力	1.8mm
表面	抛光表面（电薄膜）

### 认证

合规性 / 认证	din/iso 5749 、 ts 11071
----------	-------------------------



Stock Number	Length mm	Length in	Ømm
875-5792	140	5.5	1.8
875-5795	160	6	2
875-5799	180	7	2.5