


A9V69440

Vigi iC65 ELE 电子式瞬动型剩余电流动作保护附件
(AC类), 4P, 40A, 100mA



主要

产品系列	Acti 9
产品类型	剩余电流动作保护附件
产品短名	Vigi iC65 ELE
极数	4P
额定电流 [In]	40 A
网络类型	AC
网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC 50/60 Hz
剩余电流灵敏度 [IΔn]	100 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	AC类
宽度 (9mm的倍数)	7

补充信息

剩余电流动作技术	动作功能与电源电压有关
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 符合 IEC 60947-2
本地信号指示	开/关指示
安装模式	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
高度	101 mm
宽度	63 mm
深度	73.5 mm
接线能力	Tunnel type terminals bottom connection rigid Tunnel type terminals bottom connection flexible without cable end Tunnel type terminals bottom connection flexible with cable end
紧固扭矩	电源回路 : 3.5 N.m

环境

产品认证	CCC
IP 保护等级	隔空: IP20 符合 GB 4208 机柜内: IP40 符合 GB 4208
污染等级	3 符合 IEC 60947-2
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

