


法兰安装
DAMF-Q12-32
产品代号: 4965021

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	32
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
环境温度	0 ... 60 ° C
最大紧固扭矩	7.2 Nm
产品重量	305 g
安装类型	带通孔
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	钢, 镀锌
材料信息, 螺丝	镀锌钢