

Hoja de características del producto

Características

A9S60232

Interruptor Acti9 iSW - 2 polos - 32 A - 415 V



Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iSW
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Nombre corto del dispositivo	ISW
Aplicación del dispositivo	Control
Número de polos	2P
Categoría de empleo	AC-22A
Poder de seccionamiento	Si

Complementario

[Ie] Corriente nominal de empleo	32 A 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	415 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	Indicación de encendido/apagado
Indicador de posición del contacto	Si
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Altura	77 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	75,5 mm
Color	Blanco
Durabilidad mecánica	300000 ciclos
Durabilidad eléctrica	30000 ciclos
Conexiones - terminales	Tunnel type terminals: rigid Tunnel type terminals: flexible Tunnel type terminals: flexible with ferrule

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1,2 Nm

Entorno

Normas	EN/IEC 60669-2-4
Grado de protección IP	IP4
Grado de contaminación	2
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1001 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE

Información Logística

País de Origen	Bélgica
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------