

HALOSPOT 111 ECO 50 W 12 V 24° G53

HALOSPOT 111 ECO | Halogen spot-lamper med 111 mm aluminiumsreflektorer



Bruksområder

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

Produktfordeler

- Brilljant ECO-aksentbelysning
- Betydelig lavere CO₂ utslipp
- Hette for redusert blending og enkel håndtering
- Ny høyteknologisk reflektor for optimal belysning og redusert spredning
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Drastisk reduksjon av varmebelastning takket være aluminiumsbelagt reflektor
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a: 100



Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	50.00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	50.00 W
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	75 W
Effektfaktor λ	1.00
Energy consumption	53 kWh/1000h


Photometrical data

Nominal useful luminous flux 90°	650 lm
Lysstyrke	5500 cd
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.75
Rated useful luminous flux 90°	650 lm

Light technical data

Utstrålingsvinkel	24 °
Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

Dimensions & weight



Product line drawing

Diameter	111.0 mm
----------	----------

Produkt datablad

Lengde	67.0 mm
Total lengde	58.0 mm
Ytterkolbe	E12
Maximum diameter	111.0 mm

Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Lifespan

Nominell levetid på lampen	3000 h
Angitt levetid på lampen	3000 h
Antall tenn sykluser	75000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data



Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	G53
Fotnote bare for produktet	En ekstra holder kreves ved kanten av reflektoren hvis koblingsstykker benyttes/May produce noise in combination with some dimmers. Recommended solution: use OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM with OSRAM DALI MCU

Produkt datablad

Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Certificates & standards

Energy efficiency class	B
-------------------------	---

Country specific categorizations

ILCOS	HMGS//UBIB-50-12-G53-111/24
Ordreferanse	48835 ECO FL 50

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4050300656885	OSRH48835FLECO	8326796	4739851	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4050300656885	HALOSPOT 111 ECO 50 W 12 V 24° G53		87 mm x 86 mm x 112 mm	0.84 dm ³	89.00 g
4050300656892	HALOSPOT 111 ECO 50 W 12 V 24° G53	NO: VS 6	185 mm x 130 mm x 275 mm	6.61 dm ³	663.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For lysfordelingskurver se

▶ www.osram.com

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.