

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para usar con cable sólido y multifilar común
- Diseño durable con empuñadura ergonómica para mayor comodidad y agarre
- Tope de longitud ajustable opcional de 5 a 12 mm
- Cuchilla lateral integrada de fácil acceso
- Ajuste automático de cable para mayor facilidad de uso

Pelacables RS Pro de 170 mm, 0,2 mm → máx 6,0 mm

Código RS 176-3400



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS PRO RS Pro presenta el pelacables automático de nuestra Marca propia fiable y durable, una herramienta El pelacables RS Pro dispone de un tope de longitud ajustable extraíble de 5 a 12 mm, que lo convierte en un pelacables y cortador versátil que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones. Otra característica útil del pelacables RS Pro es la cuchilla lateral integrada de fácil acceso diseñada pensando en la simplicidad.

Especificaciones

Tipo de cable	Sólido, trenzado
Gama de pelado	0,2 mm a 6mm
Tamaño mínimo	0.2mm
Tamaño máximo	6.0mm
Aplicaciones	Desarrollo de prototipos, electrónica, ingeniería, prueba y medición

Especificaciones mecánicas

Longitud total	170mm
-----------------------	-------

Aprobaciones

Cumplimiento/certificación	ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007
Certificado VDE	No

