

规格书

RS PRO 车载电源转换器 60W 连续输出, 18 → 32V 直流输入 / 12V 直流输出, 5A 输出

料号: 179-3346

RoHS CE



参数:

料号	179-3346
输入电压	24V
输出电压	12V
输出电流	5A
最大负载电流	6A
最小负载电流	0.1A
空载损耗电流	< 40mA
LED显示状态	绿灯 – 正常工作
	红灯 – 保护/故障
直流输入电压范围	18-32V DC
额定功率	60瓦
额定输出电压	DC 12V ± 10%
尺寸(LxWxH)	77x91x47mm
净重/只	192g

特征和优势:

- 阳极化铝箱可提供耐久性和最大散热性
- 该转换器紧凑、轻型且易于操作
- 100% 新元件使用
- 100% 实际功率
- 双色 LED 指示电源和故障状态
- 保护功能: 过流, 过压, 过热, 短路

