

ST-K 4 SN - 分断插头



3048470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048470>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

带镀锡触点的分断头，可用于UK...-TG、UKK...-TG、UDK...-TG、MBK...-TG、DIK...-TG、DOK...-TG和ZFK...-TG分断端子，颜色：灰色



商业数据

订货号	3048470
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	ACEDBB
产品关键代码	ACEPBA
GTIN	4046356056038
单件重量（含包装）	1.71 g
单件重量（不含包装）	1.677 g
原产地	DE

ST-K 4 SN - 分断插头

3048470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048470>



技术数据

产品属性

产品类型	插头
位数	1
针距	4.5 mm

尺寸

宽度	4.5 mm
高度	17.8 mm
长度	10 mm
针距	4.5 mm

材料规格

颜色 (外壳)	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料	PA

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

ST-K 4 SN - 分断插头



3048470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048470>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST-K 4 SN - 分断插头

3048470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048470>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn