

操作器

14-
060.207

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/14-060.20...>

您的产品:



14-060.207 操作器

正面

正面形式: 圆形

安装

设计: 凸起的

安装开孔: \varnothing 22.3 mm

安装类型: 面板安装

操作

灯罩盖材质: 塑料

灯罩透明度: 透明的

发光颜色: 红色

电气特性

工作电压: 24 V AC/DC

工作电流: 50 mA

电气寿命: 50 000 h

机械特性

端子: 插入式端子

拧紧力矩: 固定0.8 Nm 最小

电线横截面面积: 线径0.2 to 1.0 mm²
压接线端子的细多股导线0.2 ... 0.75 mm²
未压接线端子的细多股导线0.2 ... 1.0 mm²

重量: 0.014 kg

环境条件

IP保护: IP20 后部, IP65, IP67, IP69K 正面, 符合EN IEC 60529

工作温度: - 25 °C ... + 60 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

抗冲击能力: 最大 300 m / s², 脉宽 18 ms (半正弦曲线 EN/EC 60068-2-27)

耐振动能力: 最大 100 m / s², 从10赫兹...500赫兹, (正弦波EN IEC 60068-2-6) 。

耐候性: 恒温, 56 d, + 40 °C/93 %相对湿度, 根据 EN IEC 60068-2-78
冷热循环, 5 次循环, - 40 °C ... + 85 °C, 根据 EN IEC 60068-2-14

证书

标准认证: UL

符合标准: CE, UKCA

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 操作器, Ø 22.3 mm, 圆形, 推入式端子, 红色

照明种类: 单LED


外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

