

特点

- 黑色氯丁橡胶
- 柔性
- 耐用
- 可自定义
- 耐臭氧、日光和大气老化

RS Pro 橡胶板、1m x 2m x 3mm

RS 号: 733-6757



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 系列氯丁橡胶海绵板。这些黑色氯丁橡胶板适用于室内和室外使用、具有中等耐大气老化性、耐日光、耐油和耐油脂。

RS Pro 板选件

- 1 m x 2 m x 1.5mm - RS 否: 733-6753
- 1 m x 2 m x 1.5mm - RS 否: 733-6731
- 1 m x 2 m x 3mm - RS 否: 733-6757
- 1 m x 2 m x 16mm – RS 否: 733-6741
- 1 m x 2 m x 3mm - RS 否: 733-6735
- 1 m x 2 m x 6mm - RS 否: 733-6744
- 1 m x 2 m x 6mm - RS 否: 733-6766
- 1 m x 2 m x 10mm - RS 否: 733-6747
- 1 m x 2 m x 10mm - RS 否: 733-6769
- 1 m x 2 m x 20mm - RS 否: 733-6750
- 1 m x 2 m x 25mm - RS 否: 103-4059.

一般规格

颜色	黑色
密度	122kg/m ³
粘性衬背	是的
适用性	动物油、冷水、稀释酸、稀释碱、乙二醇、燃料、热水、植物油
伸长率	>180%
吸水性	0.8
压缩套件 (50% 22h 20°c)	19.10%
耐空气 + 紫外线	很棒
耐油	差
耐酸	好
环境保护	不含氟氯化碳和氢氟碳化合物 / 可回收
应用	隔音、隔音和隔热

机械规格

长度	1m
厚度	3mm
宽度	2m
拉伸强度	>500KN/m ²

操作环境规格

最高工作温度	85°C
最低工作温度	-40°C

认证

易燃性等级	fvss 302 、 UL94 hbf
-------	---------------------