


SAC-3P-M12MS/ 0,5-542/M8FRSHBK - 传感器/执行器
电缆

1406025
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406025>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



商业数据

订货号	1406025
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AF1IDA
产品关键代码	AF1IDA
GTIN	4046356800051
单件重量（含包装）	36.8 g
单件重量（不含包装）	36.8 g
原产地	US

1406025
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406025>

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准，美式电缆
位数	3
出线口编号	1
屏蔽	有
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
密封材料	NBR
夹具本体材料	TPU，阻燃性高，具自熄灭性质
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	锌铸，镀镍
外护套，材料	PVC

电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	48 V AC
	60 V DC
额定电流 I _N	4 A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.4 Nm (M12插头式连接器)
	0.2 Nm (M8 连接器)

SAC-3P-M12MS/ 0,5-542/M8FRSHBK - 传感器/执行器 电缆



1406025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406025>

连接器

连接1

类型	插头 直头 M12
位数	3
防插错编码类型	A


连接2

类型	孔式 弯头 M8
位数	3

电缆/电线

电缆长度	0.5 m
------	-------

PVC 黄色 105 °C [542]

尺寸图	
电缆重量	33 kg/km
UL AWM	2517 (105 °C / 300 V)
位数	3
屏蔽	有
光缆类型	PVC 黄色 105 °C [542]
导线结构 信号线	7x 0.20 mm
AWG, 信号线	24
线径, 包括绝缘层	1.12 mm ±0.03 mm
电缆外径	4.70 mm ±0.2 mm
外护套, 材料	PVC
外护套, 颜色	黄色
导线材料	镀锡铜绞线
导线绝缘材料	PVC
单线, 颜色	棕色、蓝色、黑色
总绞线	3线, 绞合
光缆屏蔽盖板	85 %
最大导线电阻	最大 79.7 Ω/km (20 °C)
绝缘电阻	≥ (550 M Ohms/m @ 500V)
额定电压, 电缆	300 V
最小弯曲半径, 活动安装	12 x D
最小弯曲半径, 移动式安装	57 mm

SAC-3P-M12MS/ 0,5-542/M8FRSHBK - 传感器/执行器 电缆



1406025
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406025>

阻燃	FT4
其它防护功能	防紫外线
环境温度（运行）	-30 °C ... 105 °C (电缆，固定式安装)
	-5 °C ... 105 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式)

标准和规范

标准标识	M8针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-104
标准标识	M8针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-104

SAC-3P-M12MS/ 0,5-542/M8FRSHBK - 传感器/执行器 电缆




1406025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406025>


图纸

尺寸图



针式, M12 x 1, 直头, 屏蔽

尺寸图



M12 孔式x1, 弯头, 屏蔽


SAC-3P-M12MS/ 0,5-542/M8FRSHBK - 传感器/执行器 电缆



1406025


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406025>

示意图



M12针式连接器针脚分配，3芯，A编码，插头侧视图

示意图



M8孔式引脚分配，3芯，插座侧视图


SAC-3P-M12MS/ 0,5-542/M8FRSHBK - 传感器/执行器 电缆



1406025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406025>

电路图



M 12 针式/M8 孔式的触点分配

SAC-3P-M12MS/ 0,5-542/M8FRSHBK - 传感器/执行器 电缆



1406025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406025>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406025>

 UL 认证 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	4 A	-	-

 cUL Listed 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS 认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
--	--	--	--	--

cULus Listed				
---------------------	--	--	--	--

SAC-3P-M12MS/ 0,5-542/M8FRSHBK - 传感器/执行器 电缆



1406025
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406025>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12MS/ 0,5-542/M8FRSHBK - 传感器/执行器 电缆



1406025
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406025>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn