

## LEITERPLATTENADAPTER FUER Han



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 12 000 9905
规格	LEITERPLATTENADAPTER FUER Han
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09120009905">https://harting.com/09120009905</a>

### 标识

类别	附件
附件种类	PCB适配器
附件介绍	5 针 用于Han® Q 5/0

### 版本

公母类型	公头 母头
详细资料	适用于最大 2.4 mm 的 PCB

### 技术参数

额定电流	10 A
额定电压相-地	230 V
额定电压相-相	400 V
额定脉冲电压	4 kV
污染等级	3
极限温度	-40 ... +125 °C

### 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含

## 材料特性

REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

## 商业数据

包装尺寸	10
净重	3.94 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140016309
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415