


灯罩

61-
9643.301

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-9643.3...>

您的产品:



61-9643.301 灯罩

正面

正面形式: 圆形

操作

灯罩颜色: 橙色

灯罩材质: 塑料

灯罩发光: 发光

灯罩形状: 平面的

灯罩透明度: 透明的

符号: 环

发光形状: 环

机械特性

重量: 0.001 kg

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 灯罩, Ø 19.7 mm, 发光, 环, 橙色, 平面的, 塑料

尺寸: Ø 19.7 mm

提示: 镀银的涂层被涂在灯罩上(丝网印刷),再涂上一层保护漆。更多信息,请参见技术参数

化学和机械试验:

1. 根据 EN 61058-1 8.9节要求擦拭电阻 (汽油/汽油, 蒸馏水, 稀释酒精)
2. Graffiti-Killer 测试
3. 铁路清洗剂 (Walo)
4. 湿/干热耐久性
5. UV 测试 根据 EN 60068-2-5/56 天