


E70600



Répartiteur de tension AS-Interface

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Application

Version AS-i / 24 V

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Courant de sortie total [A]	8
Alimentation en tension supplémentaire [V]	24 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Indice de protection	IP 65

Données mécaniques

Poids [g]	89,5
Matières	PA 6.6; vis: inox (1.4404 / 316L); Ecrous: inox (1.4404 / 316L); Joint pour câble plat à presse-étoupe: NBR

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------