

CARATTERISTICHE

- Serracavi
- Supporto aggiuntivo dal manicotto
- PVC nero pieghevole (VX329)

Passacavo per cavi rotondi in PVC nero 22mm RS Pro per il massimo Di 18mm diam. Cavo

Codice RS: 543-



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Il modello RS Pro 543-282 è un passacavo per cavi con guaina in PVC per fili con diametro fino a 6,4 mm. È stato progettato per l'uso in installazioni elettriche con pannelli spessi 2,4 mm.

Specifiche generali

Tipo passacavo	Tipo rotondo
Materiale	PVC
Colore	Nero
Applicazione	Gestione dei cavi, per far passare il cavo in canaline o pannelli, fissare un cavo ed evitare potenziali abrasioni alla guaina dei cavi, scrivanie per ufficio alle scatole di derivazione


Specifiche meccaniche

Spessore massimo del pannello	2.4mm
Diametro foro pannello	9.5mm
Diametro massimo del cavo	6.4mm

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura d'esercizio: -	Da -40 °C a 130 °C.
Temperatura di esercizio minima	-40°C
Temperatura di esercizio massima	+130°C

Omologazioni



Stock No.	A	B	C	D	E	F	G	H
543197	3.96	6.35	9.52	1.6	6.35	-	-	-
543204	6.35	9.52	14.27	1.6	6.35	-	-	-
543210	9.52	12.70	17.44	1.6	7.13	-	-	-
543282	6.35	9.52	14.27	2.4	-	23.1	7.9	14.3

RS Stock No: 543-282