

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CR
Fonction produit	Résistance chauffante ultrafine
Plage de puissance	50 W
Tension d'entrée	240 V AC 50/60 Hz
Raccordement électrique	Câble longueur: 2 m

Complémentaires

Position de montage	Horizontale Verticale
Température de fonctionnement	-60...70 °C
Plage de réglage de la température	-40...70 °C
Matière	Caoutchouc silicone
Hauteur	Externe: 200 mm
Largeur	Externe: 320 mm
Profondeur	Externe: 1,6 mm
Composition de l'appareil	6 bandes Velcro autocollantes 6 séparateurs plastique 4 écrous Telequick 4 écrous encliquetables A
Conditions d'utilisation	Une protection électrique est nécessaire Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Enveloppe étanche
Mode de fixation	Avec 4 vis
Support de montage	Rail DIN Platine de montage Telequick Velcro autocollant Platine standard

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1052 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
