

Cadenas laiton

Avec une réelle expertise en fabrication, un design exclusif et une qualité certifiée par des tests exigeants, les cadenas aluminium Yale ont été conçus pour répondre à vos besoins.

Disponibles dans de nombreuses dimensions, ils sont adaptés au verrouillage de casier scolaire, vestiaire de sport, boîte à outils, armoire, placard.

Yale prend soin de vos biens, vous vous occupez du reste.



Y110B/20/111/1



Y110JB/15/111/4



Y110B/25/113/1



Y110B/30/115/1



Y110B/35/120/1



Applications recommandées



Intérieur



Casier



Boîte à outils



Sac

Caractéristiques

- Anse en acier cémenté pour une meilleure résistance à la coupe (cadenas de plus de 30 mm).
- Disponible avec anse standard ou anse longue pour des applications plus variées.
- Performances testées et mesurées selon la norme EN12 320 : 2012 (cadenas de plus de 30 mm)
- Résistance à la corrosion de 96 heures en brouillard salin.
- Plus de 10 000 cycles de manoeuvres (ouverture et fermeture).

Standard



Cadenas laiton



Description	Cadenas laiton 15 mm	Cadenas laiton 20 mm	Cadenas laiton 25 mm	Cadenas laiton 30 mm	Cadenas laiton 35 mm
Référence	Y110JB/15/111/4	Y110B/20/111/1	Y110B/25/113/1	Y110B/30/115/1	Y110B/35/120/1
Points de verrouillage	Verrouillage simple	Verrouillage simple	Verrouillage simple	Double verrouillage	Double verrouillage
Matière du corps	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
Matière de l'anse	Acier	Acier	Acier	Acier cémenté	Acier cémenté
Hauteur intérieure de l'anse	14.5 mm	23.5 mm	13 mm	17 mm	20.5 mm
Largeur intérieure de l'anse	8.2 mm	10.8 mm	14 mm	15 mm	19 mm
Poids (clés incluses)	75 g	45 g	65 g	90 g	115 g
Dimensions (mm)	Largeur : 20 Hauteur : 19 Diamètre : 13,3 Anse Ø : 2,8	Largeur : 21,4 Hauteur : 21,8 Diamètre : 10 Anse Ø : 3,3	Largeur : 25 Hauteur : 25,5 Diamètre : 11 Anse Ø : 4,2	Largeur : 30 Hauteur : 28,3 Diamètre : 13 Anse Ø : 5	Largeur : 35 Hauteur : 31 Diamètre : 4 Anse Ø : 5,5
Résistance à la corrosion	48 heures	48 heures	48 heures	48 heures	48 heures
Clés	3 clés	3 clés	3 clés	3 clés	3 clés
Goupilles	Cylindre 3 goupilles	Cylindre 3 goupilles	Cylindre 4 goupilles	Cylindre 4 goupilles	Cylindre 4 goupilles

Pour plus d'information sur nos produits, visitez :

www.yalelock.com

Standard



Cadenas laiton



Description	Cadenas laiton 40mm	Cadenas laiton 50 mm	Cadenas laiton 60 mm	Cadenas laiton 70mm
Référence	Y110B/40/122/1	Y110B/50/126/1	Y110B/60/132/1	Y110B/70/137/1
Points de verrouillage	Double verrouillage	Double verrouillage	Double verrouillage	Double verrouillage
Matière du corps	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
Matière de l'anse	Acier cémenté	Acier cémenté	Acier cémenté	Acier cémenté
Hauteur intérieure de l'anse	22 mm	29.5 mm	31 mm	41 mm
Largeur intérieure de l'anse	22 mm	27.5 mm	32 mm	37 mm
Poids (clés incluses)	275 g	300 g	425 g	610 g
Dimensions (mm)	Largeur : 40 Hauteur : 34,8 Diamètre : 14 Anse Ø : 6,3	Largeur : 50 Hauteur : 40,7 Diamètre : 17 Anse Ø : 8	Largeur : 60 Hauteur : 47,1 Diamètre : 17 Anse Ø : 10	Largeur : 70 Hauteur : 54,1 Diamètre : 20 Anse Ø : 11
Résistance à la corrosion	96 heures	96 heures	96 heures	96 heures
Clés	3 clés	3 clés	3 clés	3 clés
Goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles
Grade CEN	1	2	2	2

Pour plus d'information sur nos produits, visitez :

www.yalelock.com

Yale EMEA
School Street, Willenhall,
West Midlands WV13 3PW