

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，孔式插头，车削，触点直径: 1 mm，压接范围: 0.25 mm² ... 1 mm²，备选产品符合 RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1243216

优势

- 压接连接：防振和耐高温组装
- 抗拉扯
- 接触电阻低
- 轻松监控生产

商业数据

订货号	1618464
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ABREAD
产品关键代码	ABREAD
目录页面	页码70 (C-2-2019)
GTIN	4055626053516
单件重量（含包装）	0.243 g
单件重量（不含包装）	0.146 g
原产地	DE

ST-10KS035 - 压接插针

1618464

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1618464>



技术数据

产品属性

产品类型	压接插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	孔式插头
导线横截面	0.25 mm² ... 1 mm²

材料规格

触点表面	镀镍 (Ni) , 带有金覆层 (Au)
接触件材料	CuZn

尺寸

机械特性

接点直径	1 mm
------	------

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	100
---------	-----

ST-10KS035 - 压接插针



1618464
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1618464>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ST-10KS035 - 压接插针



1618464
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1618464>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	386c3932-1a4d-4493-9ee4-93ab7b1cc0fd

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn