

# ALPHA

## 3478UFR100P62 blue

EAN 4031582306958

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,  
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant,  
roulements rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Fiche technique

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de bandage	34 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.572 kg
Dureté du bandage	Shore A 64
Capacité de charge dynamique	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UFR100P62 blue

EAN 4031582306958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

