


Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 FCM FDA

Application		
Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	267	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario	
Raccord process	raccord pour tuyaux SMS DN50 (2") Ø 65 mm	
Etanchéité	métal sur métal	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	