

特点

- 高引脚数 - 60、96、156、260 和 360 路
- 提供 10000 次接合的长寿命
- 凸轮驱动零插入力耦合
- 底壳 / 应力消除和极化选项
- 金属和塑料插头和插座主体
- 金属产品具有极佳的屏蔽性能
- 提供标准和低电流触点

RS Pro 压接工具 Terminal

RS 号: 821-611



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 压接工具在工具钳口的工具位置触点上具有定位器、可提供轻松一致的压接操作。触点拔取工具可用于在维护和修改期间维修连接器。两种工具均随附操作说明。此工具支持 38 至 18 awg 的电线尺寸。

一般规格

压接工具类型	钳子
压接连接器类型	压接端子
应用	维护和维修、电气安装、电缆组件

机械规格

电线尺寸 (AWG)	38awg 至 18AWG
使用寿命、周期	10000



