

# ALPHA

**3478POO100P62 RAL9011**

EAN 4031582306620

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,  
Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Fiche technique

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de bandage	36 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.423 kg
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg

## Dimensions



## Avantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478POO100P62 RAL9011

EAN 4031582306620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

