

## 特点

- 电缆保护
- 开槽结构
- 由于具有自熄灭特性、显著降低火灾风险
- 插槽间隙为 8mm

## RS Pro 灰色一字面板线槽 - 开放式槽， W60 mm x D100mm ， L2m ， PVC

RS 库存号： 758-9301



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

由 RS Pro 为您提供的这款开放式槽 PVC 电缆线槽用途广泛且经济实惠。此电缆线槽可在任何需要电缆保护的 application 中使用，它具有灵活的插槽，可轻松滑入和滑出电缆盖。开放式槽结构还可使电缆在任何位置穿过线槽和从线槽中拉出。该线槽由高耐冲击，防翘曲 PVC 制成，自熄灭等级为 UL94-V2。这意味着该线槽具有安全和长寿命的特点，适用于商业应用。无论您是要通过配电盘为 IT 应用布线，还是为繁忙的办公室或工厂车间排布电源和网络线缆，这款电缆线槽都是理想的选择。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

线槽 / 链类型	一字面板线槽
材料	pvc
颜色	灰色
火灾行为	自熄灭
应用	办公室和室内工作空间、各种长度、电气车间、学校、医院、酒店以及客户在电缆之间行走的任何地方

## 机械规格

长度	2m
宽度	60mm
深度	100mm
插槽类型	打开
槽间隙	8mm


## 操作环境规格

工作温度范围:	高达 50°C
最高工作温度	85°C

认证

符合标准

ce、csa、符合 rohs 标准、ul 94 v-0、ul 94 v-2、ul E97527



RS Article No	W(mm)	H(mm)	A	Slot	Length
758-9279	25	30	10	8mm	2M
758-9272	25	40	10		
758-9276	25	60	10		
758-9285	25	80	10		
758-9288	40	40	17.5		
758-9282	40	60	17.5		
758-9291	40	80	17.5		
758-9294	60	40	27.5		
758-9298	60	60	27.5		
758-9308	60	80	27.5		
758-9301	60	100	27.5		