

特点

- 高度可见的背光 lcd 显示屏
- 人机工程学和快速加热焊枪
- 具有内置数据存储
器、可存储多达 3 个
常用温度。
- 快速热恢复
- 自动睡眠和唤醒
- 系统锁
- 尖端校准
- esd 安全
- 耐用的外壳

RS Pro 60W 、 220 → 240V

RS 号: 124-4132



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这款智能焊接台由深受 RS Pro 品牌提供、具有 lcd 显示屏、可在焊接应用中实现信心和控制。该焊接台随附焊接枪、具有高端氧化铝陶瓷加热元件、可为您快速热回收。它还具有易于调节的温度控制刻度盘、确保这款高性能智能焊接台可靠且易于使用。

一般规格

插头类型	f 型 - schuko 插头、g 型 - 英式 3 引脚
支持的任务	焊接
自动睡眠模式	支持
应用	工程师、电工、金属工、宝石匠、家庭发明家

电气规格

功率	60W
输入电压	220 至 240
输出功率	60W
输出数	2 (铁和 usb 输出)
显示类型	LCD

机械规格

深度	180mm
高度	106mm
宽度	150mm
重量	1.75kg
加热器	高端氧化铝陶瓷加热元件

操作环境规格

烙铁头温度	480°C
最高工作温度	480°C
最低工作温度	200°C

认证

合规性 / 认证	CE、ESD 标准、RoHS
----------	----------------




Soldering Tip: Conical





G




F















Temperature adjust knob

Power Switch On

60 W Soldering iron



Replacement Accessories:

	Description	Type	Size	Tip Dimensions (mm)
7998973 	Soldering Tip, Chisel, 0.094 in/2.4 mm	Chisel	0.094" (2.4 mm)	
7998976 	Soldering Tip, Conical,	Conical	0.008" (0.2 mm)	
7998979 	Soldering Tip, Chisel, 0.047 in/1.2 mm	Chisel	0.047" (1.2 mm)	
7998982 	Soldering Tip, Chisel, 0.126 in/3.2 mm	Chisel	0.126" (3.2 mm)	
7998985 	Soldering Tip, Chisel, 0.031 in/0.8 mm	Chisel	0.031" (0.8 mm)	
7998989 	Soldering Tip, Sloped, 0.08 in/2 mm	Sloped	0.08" (2 mm)	

Stock Number	Description
771-9576	Soldering Iron Holder
136-8299	Solder Tip Cleaner
818-3207	Lead Free Tip Tinner