
Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Elemento de conmutación

Distribuido por
Rs-online

70-220.6S



https://rs-online.eao.com/component/70-220.6S...

Su producto:



70-220.6S
Elemento de conmutación

Cargando . . .

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Luminaria Color: Azul

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Contactos: 1 NO

Capacidad de conmutación: 42 V DC @ 0,1 A

Intensidad de la luz: 250 mcd

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Terminal: Terminal PCB

Material del contacto: Oro

Función de conmutación: Momentáneo

Sistema de conmutación: Elemento de carrera corta

Peso: 0.001 kg

CERTIFICADO

REACH: Conforme a REACH


RoHS: Conforme a RoHS

OTROS


Descripción breve: Elemento de conmutación, Elemento de carrera corta, 42 V DC @ 0,1 A, Oro, 1 NO, Terminal PCB

Notas: El cliente debe determinar la resistencia en serie del LED

Esquema de conexión:



Disposición de los componentes:



A = Elemento de conmutación con iluminación
B = LED individual
C = Plano de perforación (lado del componente)
D = Orificio para elemento de conmutación, almohadilla Ø máx. 2,5 mm
E = Orificio para LED

Dimensiones:

