

13 46 165

Ontmantelingstang



- Geschikt voor het tijdbesparende ontmantelen en het strippen van isolatie van ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv. NYM-kabels)
- Vereenvoudigd de toegang vooral tot diepliggende inbouwdozen door de slanke vorm van de kop en het optimaal gebogen snijvlak
- Makkelijk en zonder beschadiging ontmantelen dankzij het ronde snijprofiel met dieptestop
- Universeel inzetbaar: precisie-isolatiegaten voor kabels 1,5 en 2,5 mm²
- Met zijsnijder voor het snijden van kabels, draden, kleine schroeven en spijkers
- Alle snijkanten extra inductief op ca. 61 HRC gehard: voor hoge slijtvastheid
- 30% geringer gewicht dan vergelijkbare tangen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard



Artikel-nr.	13 46 165
EAN	4003773079699
Kop	
Tang	verchroomd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	3,2
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	2,2
Afstripwaarden (diameter) Ø mm	8 - 13
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter mm²	1,5 / 2,5
Lengte mm	165
Gewicht netto g	190

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen