




Prise à câbler

SDOGH040VASFKPG



| Application                                                             |      |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique                                              |      | Sans silicone; contacts dorés                                |
| Application                                                             |      | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
| Sans silicone                                                           |      | oui                                                          |
| Données électriques                                                     |      |                                                              |
| Tension d'alimentation                                                  | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                          |
| Classe de protection                                                    |      | II                                                           |
| Courant de sortie total                                                 | [A]  | 4; (...40 °C)                                                |
| Conditions d'utilisation                                                |      |                                                              |
| Température ambiante                                                    | [°C] | -25...100                                                    |
| Température de stockage                                                 | [°C] | -25...55                                                     |
| Humidité de stockage                                                    | [%]  | 10...100                                                     |
| Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                          |
| Indice de protection                                                    |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                  |
| Données mécaniques                                                      |      |                                                              |
| Poids                                                                   | [g]  | 40,1                                                         |
| Matière du corps                                                        |      | PA 6.6                                                       |
| Matière écrou moleté                                                    |      | inox (1.4404 / 316L)                                         |
| Matière des joints                                                      |      | EPDM                                                         |
| Remarques                                                               |      |                                                              |
| Unité d'emballage                                                       |      | 1 pièces                                                     |



## Prise à câbler

SDOGH040VASFKPG

### Raccordement électrique

bornes à vis: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6, gris; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !



### Raccordement

