

## CARACTERISTIQUES

- Construction en acier pour utilisation intensive
- Fonctionnement à cliquet et à fonctionnement libre
- Protector à ressort
- Plage de températures : -5 à +60 °C.
- Fourni avec support mural et de plafond

## Tuyau à air RS Pro en polyuréthane bleu 12 x 15 m HR Série

RS code commande : 788-3736



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Présentés sous la marque RS PRO, il s'agit d'une gamme de flexibles pneumatiques tressés en polyuréthane adaptés à diverses applications. Le plus grand avantage de ces flexibles est leur enrouleur de flexible automatique pratique, ce qui est vraiment bienvenu dans les environnements où une longueur particulière est nécessaire, ou dans les situations dans lesquelles les flexibles n'auront pas besoin d'être rassemblés après utilisation. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

### Caractéristiques

<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Matériau</b>	Polyuréthane
<b>Nombre de tubes</b>	2
<b>Fonctions spéciales</b>	Raccords pivotants femelles BSPT 1/4"
<b>Application</b>	Equipement, outils et compresseurs pneumatiques

### Spécifications mécaniques

<b>Diamètre intérieur du tuyau</b>	8 mm
<b>Diamètre extérieur du tuyau</b>	12 mm
<b>Longueur</b>	1 m (entrée), 15 m (sortie)

### Spécifications de l'environnement de fonctionnement

<b>Pression de fonctionnement maximale</b>	15bar
<b>Température d'utilisation minimale</b>	-5°C
<b>Température d'utilisation maximale</b>	60°C
<b>Pression d'éclatement</b>	60bar

Article No	Hose ID	Hose Length (inlet)	Hose Length (outlet)	W.P	B.P	Thread Size (inlet+outlet)	Weight (N.W.)
788-3739	8mm	1M	10M	15bar	60bar	1/4"+1/4"	9kgs
788-3732	8mm	2M	10M	15bar	60bar	3/8"+3/8"	9kgs
788-3736	8mm	1M	15M	15bar	60bar	1/4"+1/4"	9kgs