



tested to work



50570-962 Sweatshirt

Premium Performance - Coupe moderne

MASCOT® UNIQUE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

60% coton/40% polyester

310 g/m²



Molleton gratté. Rétrécissement max. 5%.

Catégorie de lavage industriel A1

Certifications



- Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de mouvement.
- Molleton gratté à l'intérieur - doux et chaud.
- Bord inférieur, col et bords de manches en maille côtelée.
- Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – évite le frottement des coutures.
- Espace suffisamment large pour l'apposition d'un logo d'entreprise.
- Le produit est résistant au lavage industriel.

Technique

Bicolore. Qualité robuste. Coton peigné. Molleton gratté à l'intérieur. Coupe moderne. Encolure ronde. Col, taille et poignets en maille côtelée. Bande de renfort sur les coutures au niveau de la nuque.

Utilisateur



Logo

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Centré sur la poitrine. Max 28x28 cm/11x11 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Côté gauche de la poitrine. Max 12x10 cm/4,7x3,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur le côté gauche de la poitrine, se lit de haut en bas. Max 28x8 cm/11x3,1 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur le côté gauche de la poitrine, se lit de bas en haut. Max 28x8 cm/11x3,1 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Côté droit de la poitrine. Max 12x10 cm/4,7x3,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur le côté droit de la poitrine, se lit de haut en bas. Max 28x8 cm/11x3,1 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur le côté droit de la poitrine, se lit de bas en haut. Max 28x8 cm/11x3,1 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max 28x28 cm/11x11 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Sur la nuque. Max 10x4 cm/3,9x1,5 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Sous l'encolure. Max 12x5 cm/4,7x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord