


Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 65-80/G3/4



Application

Version	pour capteurs de niveau LR	
Pression de la cuve	-1...16; (selon le joint d'étanchéité utilisé) bar	-0,1...1,6; (selon le joint d'étanchéité utilisé) MPa

Données mécaniques

Poids [g]	196,4
Matières	bride: inox (1.4305/303)
Couple de serrage [Nm]	6...9
Raccordement capteurs	taroudage G 3/4 taroudage
Raccord process	bride Ø 80 mm

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------