

Information produit

82 01 150 SB

KNIPEX TwinGrip

Pince de préhension frontale et latérale



- Saisir, serrer et desserrer des vis à tête et filetage usés
- Combinaison unique : fonction de préhension frontale et latérale, charnière, réglage par bouton-poussoir
- La mâchoire frontale à forte accroche présente une denture robuste et un rapport de démultiplication élevé à l'extrémité
- Petit et maniable – convient également aux travaux plus délicats
- Grandes capacités de préhension frontale et latérale : pour diamètres et largeurs de clé de 3 à 16 mm
- Pince très fine : fonctionne même dans des espaces confinés, avec une zone de rotation fine pour un vissage rapide
- Préhension frontale fiable de pièces plates jusqu'à 6 mm grâce au système à trois points d'appui
- Articulation coulissante à 3 positions de réglage avec réglage par bouton-poussoir pour une modification précise de la capacité de préhension
- Géométrie optimisée de la mâchoire latérale : avec effet de verrouillage pour une préhension maximale lors du desserrage et du serrage
- Le système anti-pincement de la pince réduit le risque de doigts écrasés
- Durable et résistante grâce à la charnière robuste

Informations générales

Réf.	82 01 150 SB
EAN	4003773091004
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gaines PVC anti-dérapantes
Poids	130 g
Dimensions	154 x 85 x 18 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Positions de réglage	3
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 1/8 – 5/8 pouces
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 3 – 16 mm
Capacité pour écrous, ouverture	3 – 16 mm
Capacité pour écrous, ouverture	1/8 – 5/8 pouces

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

