

ALPHA

3478PVH080P62 TFR

EAN 4031582385700

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue en polypropylène, Bandage en caoutchouc semi élastique
noir, Moyeu lisse, pare fils



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	35 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	0.448 kg
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ○ ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVH080P62 TFR

EAN 4031582385700



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

