

ALPHA

3478ITP125P62

EAN 4031582418866

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	30 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	0.81 kg
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	500 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478ITP125P62

EAN 4031582418866



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

