

Câble HDMI Haut Débit de 6,1 m avec Connecteur à Pince, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps, UHD HDMI, Cordon pour TV/Moniteur/Écran, Gaine TPE

N° de produit: HDMI2-CABLE-GRIP-20F



Connectez-vous à un téléviseur ou moniteur 4K UHD à l'aide de ce câble HDMI haute vitesse. Les marquages sur les connecteurs permettent une identification visuelle rapide, distinguant ce câble des autres câbles HDMI similaires ou non marqués. Éliminez les approximations et choisissez toujours le câble approprié pour prendre en charge les capacités complètes de HDMI 2.0.

Le cordon HDMI UHD est doté de connecteurs plaqués or à prise ferme pour éviter les déconnexions accidentelles. Les connecteurs se fixent solidement aux ports des appareils HDMI, rendant ce câble idéal pour les configurations A/V critiques telles que les systèmes de sécurité et les commutateurs HDMI.

Le câble HDMI pour moniteur dispose d'une gaine extérieure flexible en TPE testée pour résister à 2 000 cycles de flexion à -/+60 degrés, et se route facilement autour des coins et des bords de bureau. Les renforts de traction robustes permettent un positionnement pratique du câble. Les connecteurs plaqués or durables sont conçus pour fonctionner au-delà de 10 000 insertions.

Ce câble HDMI haute vitesse prend en charge les fonctionnalités complètes de HDMI 2.0 :

- Résolutions jusqu'à 4K 60Hz avec une source et un écran HDMI compatibles
- Prend en charge des taux de rafraîchissement élevés, notamment 1440p 144Hz et 1080p 240Hz
- Support du format d'image 21:9 pour des expériences de visionnage cinématographiques
- Plage dynamique élevée (HDR10) pour un rapport de contraste plus élevé et une qualité d'image vibrante
- Protection des contenus numériques haute bande passante (HDCP) 2.2 pour une connexion sécurisée entre la source et l'écran

- Canal de retour audio (ARC) pour envoyer l'audio de la TV à un récepteur AV ou une barre de son
- Jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés
- Canal Ethernet HDMI (HEC) pour la connectivité réseau via HDMI
- Rétrocompatible avec les versions HDMI précédentes

Ce câble HDMI 2.0 est construit avec un blindage en mylar d'aluminium tressé pour minimiser les interférences électromagnétiques (EMI) et garantir une sortie audio/vidéo claire et cohérente, ainsi qu'une performance fiable à long terme.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **HAUTE PERFORMANCE** : Câble HDMI conçu pour les appareils HDMI compatibles UHD; Choisissez le bon câble HDMI grâce aux marquages de performance sur les connecteurs pour une identification rapide et facile; Jusqu'à 18 Gbps pour des vidéos 4K 60Hz fluides
- **CONNECTEURS HDMI À PINCE** : Ce cordon est doté de connecteurs mâles plaqués or pour éviter toute déconnexion accidentelle due à la tension ou aux vibrations; Le câble reste solidement connecté aux écrans HDMI montés et aux ports HDMI difficiles d'accès
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions; Gaine TPE, serre-fils sans halogène et conformes RoHS; Testés pour résister à 2 000 cycles de flexion à -/+60 degrés; Blindage tressé pour une meilleure protection contre les EMI
- **APPLICATIONS** : Idéal pour les écrans 4K UHD; Taux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz à une résolution de 1440p; Convient aux GPU et stations de travail haute performance; Connectez un moniteur HDMI à une station d'accueil 4K
- **CARACTÉRISTIQUES** : Noir; 6,1 mètres; HDMI haute vitesse avec Ethernet; HDMI 2.0 prend en charge HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; Audio 32 canaux; Rétrocompatible; 24/26AWG; 9mm de diamètre extérieur

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive	Passif

Adapter

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Résistance au feu VW-1

Performance

Vitesse max. de transfert de données 18Gbps

Résolutions numériques max. 4K 60Hz
1440p 144Hz
1080p 240Hz ,

Spécifications audio HDMI - 32 Channel Audio

MTBF Connectors rated beyond 10,000 insertions

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI

Connecteur B 1 - HDMI

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 24/26 AWG

Type de boîtier Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Longueur de câble 20.0 ft [6.1 m]

Dia. ext. du câble 0.4 in [9 mm]

Longueur du produit 20.0 ft [6.1 m]

Largeur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	17.4 oz [494 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	7.9 in [20.0 cm]
Largeur du Colis	8.7 in [22.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.5 in [1.2 cm]
Poids brut	10.7 oz [304.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI 2.0 de 6m
-----------------------	--------------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis