

HS WM-S 75 DCS - 支架

1082304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082304>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

75 mm壁挂式支架，可旋转，带四个6.5 mm安装孔，并可用于安装直径30 mm的安装附件，黑色玻璃纤维增强聚碳酸酯PC和铝，306 g



优势

- 承载能力强，可靠安装小型和大型显示器和操作界面
- 可在三个坐标轴方向上旋转和倾斜，以获得合适的视角
- 标准VESA 75和VESA 100规格的VESA接口，用于简便的壁式安装或铝型材安装
- 产品属于DCS产品类别

商业数据

订货号	1082304
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFB AZ
产品关键代码	ACFB AZ
GTIN	4055626812649
单件重量（含包装）	335.5 g
单件重量（不含包装）	335.5 g
原产地	DE

HS WM-S 75 DCS - 支架

1082304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082304>



技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
外壳类型	壁式支架
壳体系列	DCS
产品系列	DCS
型号	板材75 mm , 4 x 孔 (6.5 mm直径)

HS WM-S 75 DCS - 支架

1082304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082304>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HS WM-S 75 DCS - 支架

1082304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082304>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn