



Etiquetas para Panel, Transferencia Térmica

• Helatag 1220 (Blanco)

Estas etiquetas de identificación con adhesivo duradero para paneles están fabricadas en un material grueso diseñado para reemplazar la grabación tradicional de plástico. Disponible en blanco y plata brillante, son ideales para la identificación de cuadros de control industrial, interruptores, bastidores y equipamiento en general.

Con el uso de las impresoras TT430 o TT4000+, con la cinta de impresión TT822OUT y el software de diseño TagPrint Pro, podemos crear de forma rápida y fácil identificaciones claras y profesionales.


Ventajas y Beneficios

- Sustituto económico de placas plásticas grabadas, sin necesidad de soporte de identificación adicional
- Adhesivo de gran rendimiento y soporte de espuma compresible, que asegura una adherencia óptima a superficies irregulares (si es necesario)
- Esquinas redondeadas que garantizan una mejor durabilidad a largo plazo la adhesión
- Impresión de texto y códigos de barras en alto contraste
- Impresión "In situ" sin necesidad de pedirlo fuera
- Otros tamaños y colores, disponibles bajo consulta
- Excelente rendimiento de impresión con cintas TT122OUT y TT822OUT
- Para una excelente resistencia química usar TT122OUT
- La impresión con TT4000+ ó TT430 se obtienen mejores resultados
- Software de diseño de etiquetas disponible TagPrint Pro



Etiquetas para panel que reemplazan de manera ideal las placas grabadas.

MATERIAL	Tipo 1220, Poliéster (PET), Blanco (WH)
Temp. Trabajo	-40 °C a +90 °C
Temp. Curado	desde +4 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	625 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al envejecimiento, medio ambiente y radiación UV. Buena resistencia a la influencia de agentes químicos y disolventes.
Cinta de impresión recomendada	TT122OUT, TT822OUT



¡En un solo paso a la Web!



TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Embalaje	Color	Código
TAG13-07TDK1-1220-WH	13,0	7,0	21,0	1	1.000	Blanco (WH)	596-00560
TAG22-22TDK1-1220-WH	22,0	22,0	28,0	1	1.000	Blanco (WH)	596-00561
TAG27-08TDK1-1220-WH	27,0	8,0	33,0	1	1.000	Blanco (WH)	596-00562
TAG27-12.5TDK1-1220-WH	27,0	12,5	33,0	1	1.000	Blanco (WH)	596-00558
TAG27-15TDK1-1220-WH	27,0	15,0	33,0	1	1.000	Blanco (WH)	596-00563
TAG27-18TDK1-1220-WH	27,0	18,0	33,0	1	1.000	Blanco (WH)	596-00564
TAG27-27TDK1-1220-WH	27,0	27,0	33,0	1	1.000	Blanco (WH)	596-00565
TAG35-18TDK1-1220-WH	35,0	18,0	41,0	1	1.000	Blanco (WH)	596-00566
TAG45-15TDK1-1220-WH	45,0	15,0	51,0	1	1.000	Blanco (WH)	596-00567
TAG45-25TDK1-1220-WH	45,0	25,0	51,0	1	1.000	Blanco (WH)	596-00568
TAG60-30TDK1-1220-WH	60,0	30,0	66,0	1	500	Blanco (WH)	596-00569
TAG90-45TDK1-1220-WH	90,0	45,0	96,0	1	500	Blanco (WH)	596-00570
TAG100-30TDK1-1220-WH	100,0	30,0	106,0	1	250	Blanco (WH)	596-00571
TAG100-70TDK1-1220-WH	100,0	70,0	106,0	1	250	Blanco (WH)	596-00572

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.