

M18 FHIW2F12-0X

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

- Grande densité de puissance : la boulonneuse M18 FUEL™ avec le meilleur couple délivre un couple de serrage de 1491 Nm et un couple de desserrage de 2034 Nm dans un format compact de 193 mm, ce qui offre un meilleur accès dans les espaces restreints
- 2000 tr/min de vitesse à vide pour effectuer votre tâche 35 % plus rapidement qu'avec la génération précédente
- Nouvelle protection au niveau de la batterie pour diminuer les vibrations au niveau de l'accroche de la batterie.
- Boîtier de transmission robuste pour une plus grande durabilité
- Tri-LED pour une meilleure visibilité
- 4 -Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer en 4 réglages de Vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence de l'application
- Le mode 4 de dévissage de 4 boulons permet d'obtenir un couple maximal de desserrage, puis passe à 750 tr/min pour un contrôle exceptionnel lors du retrait des fixations
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


REDLITHIUM™


Vitesse à vide (tr/min)	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000
Cadence de frappe (Cps/min)	0-1,300/ 0-2,200/ 0-2,400/ 0-2,400
Couple de desserrage (Nm)	2,034
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933492782