TRICOFLEX

ENROULEURS AUTOMATIQUES

Mini Auto Reel



Dévidoir mural caréné équipé de 10m de tuyau.
Raccords et éléments de fixation murale fournis.
Orientable à 180°.

Longueur (m)	Code article	Pièces/carton
10	2485R0000	2

Auto Reel Flowmax®



Dévidoir mural caréné équipé de 30m de tuyau grand débit Flowmax.
Raccords et éléments de fixation murale fournis.
Orientable à 180°.

Longueur (m)	Code article	Pièces/carton
30	2597 0000	1

Auto Reel

Dévidoir mural caréné équipé de 20, 25, 30 ou 40m de tuyau.
Raccords et éléments de fixation murale fournis.
Orientable à 180°.

Longueur (m)	Code article	Pièces/carton
20	2401 0000	1
25	2402 0000	1
30	2403 0000	1
40	2595R0000	1



2401-2402-2403



2595

DÉVIDOIRS NON ÉQUIPÉS

Dévidoir mural

Dévidoir mural compact d'une capacité de 30m de tuyau ø12,5mm ou de 20m de tuyau ø15mm.



Code article	Pièces/carton
2420R0000	2

Chariot dévidoir Thru Flow

Chariot très maniable.
Capacité : 60m de tuyau ø12,5mm ou 50m de tuyau ø15mm.
Livré avec deux raccords de tuyaux 2166.



Code article	Pièces/carton
2398R0000	5

DÉVIDOIRS ÉQUIPÉS

Dévidoir compact

Dévidoir équipé de 20 mètres de tuyau ø12,5 mm.



ø int (mm)	longueur (m)	Code article	Pc/ carton
12,5	20	2382R0777	2

Chariot métal équipé Plus ø 19mm

Chariot équipé de 30m de tuyau Flexi Plus ø19mm.
Capacité maxi : 90m de tuyau ø12,5mm.
Fourni avec 1 lance, 2 raccords Plus Fin de tuyau,
1 raccord Plus stop, 1 raccord pour robinet fileté ø 26/34 avec adaptateurs 20/27 et 15/21.



ø int (mm)	Longueur (m)	Code article	Pièce/ carton
19	30	2461R0000	1

ACCESSOIRE

Sellette murale

Fixation murale qui peut accueillir jusqu'à 30m de tuyau 19mm.
Espace de stockage pour raccords, lances et pistolets après utilisation.
Espace de rangement supplémentaire à l'avant.

Code article	Pièces/paquet
2362 0000	5

