

CARATTERISTICHE

- Luce chiara
- 3,4 lumen in uscita
- durata di 6000 ore

Spia di scorrimento telefono, trasparente, 24 V, 50 ma, 6000h

Codice RS 564469



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del prodotto ATTRIBUTO

E' interessante come l'industria delle lampadine sia cambiata negli ultimi due secoli. Anche se sul mercato sono disponibili grandi lampadine, esiste ancora un requisito per l'illuminazione delle lampadine a filamento che porta affidabilità e un po' di storia.

Specifiche generali

Base lampada	Diapositiva telefono
Dimensioni lampada	T5.5
Colore della lente	Chiaro
Luminosità	3,4 lm
Ore di vita	6000h
Applicazioni	La combinazione di corrente, tensione e resistenza crea un ambiente ideale per le lampade a filamento in: Industria automobilistica, industria delle macchine da gioco, indicatore per auto, luci da giardino, lanterne di carta

Specifiche elettriche

Tensione nominale	24 V
Corrente nominale	50mA

Specifiche meccaniche

Diametro	5.4mm
Lunghezza	30mm

Omologazioni

Conformità/certificazioni

RoHS

