

ES/LP-BW-GB - 插入式标记条



1003433

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1003433>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插入式标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：办公室打印系统，CMS-P1-PLOTTER，打孔，安装方式：插入，标签数：150，文本框高度：8 mm，文本框宽度：29 mm



商业数据

订货号	1003433
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2312
产品关键代码	BG2312
GTIN	4017918011840
单件重量（含包装）	10.43 g
单件重量（不含包装）	10.211 g
原产地	DE

ES/LP-BW-GB - 插入式标记条



1003433

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1003433>

技术数据

说明

概述

打印图像可能因激光打印机而有所不同

产品属性

产品类型

端子标识

标识

标签数

150

每排单独标记数

6

尺寸

宽度

29 mm

长度

8 mm

文本框

文本框宽度

29 mm

文本框高度

8 mm

材料规格

颜色

白色 (RAL 9010)

标识材料

纸板

材质

不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)

-40 °C ... 100 °C

建议环境温度 (存储/运输)

23 °C

建议湿度 (存储/运输)

50 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)

标准和规范

耐摩擦度

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

安装

安装类型

插入

ES/LP-BW-GB - 插入式标记条



1003433

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1003433>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ES/LP-BW-GB - 插入式标记条



1003433

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1003433>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn