

CARACTERISTIQUES

- Ce chariot à étagère RS Pro polyvalent pour utilisation intensive est une unité stable et robuste
- Revêtement poudré pour la résilience et la durabilité
- Le cadre en acier entièrement soudé garantit la résistance et la durabilité
- Poignées pour faciliter la maniabilité et la manipulation
- Les conteneurs amovibles offrent une méthode de stockage et de transport sécurisée

Chariot à tiroir en acier 8 tablettes de RS Pro, 600 x 400 x 120 mm, 250 kg de charge

RS code commande : 877-6780



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation de la gamme RS Pro de chariots à étagère, parfaits pour le transport d'articles dans les usines, les entrepôts et bien plus encore. Les chariots robustes sont conçus pour être professionnels dans n'importe quel réglage, ils sont utilisés et offrent une finition à revêtement poudré facile à garder propre et pratique lorsqu'ils sont utilisés dans les environnements industriels. Le cadre en acier entièrement soudé garantit durabilité et résistance tout en offrant une capacité de stockage et de transport optimale avec des étagères pour les conteneurs. Avec une capacité de charge de 250 kg, un cadre pour utilisation intensive, deux roues d'amortissement fixes et deux roues d'amortissement en caoutchouc pivotantes, ce chariot RS Pro est un investissement idéal qui est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans une large gamme d'applications.

Quels sont les autres chariots disponibles dans cette gamme RS Pro ?

Chariot à 6 tablettes 877-6806 avec 40 conteneurs L, sans frein, 600 mm x 400 mm x 200 mm

Chariot à 6 tablettes 877-6809 avec 40 conteneurs L, avec frein, 600 x 400 x 200 mm

Chariot à 6 tablettes 877-6792 avec 30 conteneurs L, sans frein, 600 mm x 400 mm x 170 mm

Chariot à 6 tablettes 877-6796 avec conteneurs de 30 L, avec frein, 600 x 400 x 170 mm

Chariot 8 tablettes 877-6780 avec 22 conteneurs L, sans frein, 600 mm x 400 mm x 120 mm

Chariot à 8 tablettes 877-6799 avec conteneurs 22 L, avec frein, 600 mm x 400 mm x 120 mm

Caractéristiques

Type	Tiroir
Nombre de niveaux	8
Type de roue	Caoutchouc
Caractéristiques des roues	Pivotant
Matériau du cadre	Acier
Matériau de la roue	Caoutchouc vulcanisé
Freins	Non
Applications	Entrepôts, ateliers commerciaux et garages, ateliers ou garages à la maison, restauration et industrie alimentaire, écoles, magasins

Spécifications mécaniques

Capacité de charge	250kg
Diamètre de roue	100mm

Taille du chariot	
Dimension	1 500 mm x 700 mm x 470 mm
Profondeur	700mm
Largeur	470mm
Hauteur	1500mm

Taille d'étagère externe	
Dimension de la plate-forme	600 mm x 400 mm x 120 mm
Longueur de la plate-forme	600 mm
Largeur de la plate-forme	400mm

Taille d'étagère interne	
Dimension	555mm x 358mm x 105 mm
Longueur	555mm
Largeur	358mm

Description	Euro Container Size - L x W x L (mm) / No. of Containers Per Trolley			Unbraked / Braked Castors	RS Stock No.
	External-600x400x120	External-600x400x170	External-600x400x200		
	Internal-555x358x105	Internal-560x360x157	Internal-552x353x185		
8 Tier Trolley	8	-	-	Unbraked	877-6780
	8	-	-	Braked	877-6799
6 Tier Trolley	-	6	-	Unbraked	877-6792
	-	6	-	Braked	877-6796
	-	-	6	Unbraked	877-6806
	-	-	6	Braked	877-6809