


E12614



Câble avec prise femelle

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Application	
Caractéristique spécifique	Sans halogène
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 50 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Données mécaniques	
Poids [g]	62,1
Matières	Contacts: laiton nickelé; boîtier: TPU
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

E12614



Câble avec prise femelle

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique

Raccordement

