

CARACTERISTIQUES

- Conçu en polyéthylène (PE)
- Facile à monter : aucun outil n'est nécessaire
- Résistant aux moisissures et aux chocs ; ne rouille pas.
- Nettoyage facile
- Quatre roues antitraces

Chariot en PE 3 tablettes de RS Pro, 610 x 460 mm

RS code commande : 225-5971



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces chariots à tablettes en plastique de RS PRO sont parfaits pour le transport de marchandises et créent une plus grande mobilité sur l'ensemble du lieu de travail. Le chariot est facile à déplacer avec ses quatre roulettes pivotantes, dont deux sont dotées de freins qui permettent de le verrouiller en place. La tablette supérieure du chariot est dotée de deux poignées. Ce chariot est composé de trois tablettes antidérapantes avec des bords relevés en polypropylène (PE), ce qui le rend adapté pour les environnements difficiles.

Caractéristiques

Type	Etagère
Nombre de niveaux	3
Type de roue	Caoutchouc
Caractéristiques des roues	Frein, sans marquage, pivotant
Matériau du cadre	PE
Matériau de la roue	Caoutchouc
Freins	Oui
Applications	Cantines, bureaux, ateliers, entrepôts

Spécifications mécaniques

Hauteur de bord à lèvres sur l'étagère	6 mm
Capacité de charge	150kg
Diamètre de roue	100mm
Dégagement de l'étagère entre chaque étagère	315mm

Taille du chariot	
Dimension	860mm x 670mm x 460 mm
Profondeur	460mm
Largeur	670mm
Hauteur	860mm

Taille d'étagère externe	
Dimension de la plate-forme	610 x 460 mm
Longueur de la plate-forme	670mm
Largeur de la plate-forme	460mm

Taille d'étagère interne	
Dimension	595mm x 444mm
Longueur	595mm
Largeur	444mm



UTILITY TRAY TROLLEY RANGE								
Trolley Size HxWxD (mm)	No. of Shelves	External Shelf Size LxW (mm)	Internal Shelf Size LxW (mm)	Lipped Edge Height on Shelf (mm)	Shelf Clearance Between Each Shelf (mm)	Wheel Dia (mm)	Capacity (Kgs)	RS Stock No.
860 x 670 x 460	3	610 x 460	595 x 444	6	315	100	150	2255971
860 x 670 x 460	3	610 x 460	595 x 444	6	315	100	150	4442391
860 x 885 x 610	2	810 x 610	812 x 595	12	630	100	180	2256003
835 x 885 x 610	3	810 x 610	812 x 595	12	275	100	180	2256019
975 x 885 x 610	3	810 x 610	812 x 595	12	275	200	350	7898548