

Presentazione

Gamma	New Unica
Applicazione	Mounting
Tipo prodotto	Cornice coperchio
Aesthetic name	Unica Pro
Numero di serie	1 serie
Senso di installazione	Orizzontale
Tipo interruttore	Single
Numero di moduli	10 modules
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Colore	Antracite (RAL 7021)

Caratteristiche tecniche

Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: struttura copertura Polycarbonato: intermediate plate
Norme di riferimento	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Larghezza	298 mm
Altezza	85 mm
Profondità	10 mm
Peso netto	0,046 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio