



KB30

Douille à billes

Douille à billes KB..., série massive, version protégée contre la corrosion possible

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code 30

dimensions principale & données de performance

F _w	30 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
	+0,011/-0,001	Tolérance
D	47 mm	Diamètre extérieur
	h5	Tolerance
L	68 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C _{min}	3.600 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	2.850 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	3.800 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	3.600 N	Capacité de charge stat.
≈m	0,254 kg	Poids

Cotes de montage

L ₂	51,7 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	1,85 mm	
D _N	44,5 mm	
N ₂	2,5 mm	
	6	Nombre de rangées de billes