

Anciennement connu comme : NitraSafe®



Coupures



Applications lourdes

Gants de travail renforcés en Kevlar®, protégeant les mains tout en offrant un confort souple.

- **Flexibilité, adhérence et confort assurés :** Conçus avec une enduction en nitrile mousse et une doublure en tissu jersey, les gants de travail ActivArm® 28-360 offrent adhérence et souplesse, garantissant une manipulation sûre et confortable des pièces métalliques lourdes et huileuses.
- **Protection avancée et durabilité :** Grâce au renfort en Kevlar®, ces gants industriels allient un excellent confort à des niveaux élevés de protection contre les coupures et de résistance à l'abrasion.
- **Caractéristiques améliorées :** En outre, les gants de protection ActivArm® 28-360 sont dotés d'une manchette NitraGold™, renforçant la protection de l'avant-bras et du poignet



Secteurs industriels

- Industrie automobile

Applications

- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux

Anciennement connu comme : NitraSafe®

Principales propriétés

- **Enduction de nitrile mousse et doublure en jersey** : Flexibilité, adhérence et confort
- **Renforcement en Kevlar®** : Protection accrue contre les coupures et résistance à l'abrasion
- **Manchette NitraGold™** : pour une protection accrue de l'avant-bras et du poignet.

Technologies

Kevlar®

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



0493

ANSI/ISEA 105-2024



X1XXXX



3X21B

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 28-360	Finition: Enduction totale Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Jersey coton, Kevlar® Modèle de manchette: Nitragold™	N/A	8, 9, 10	256-277 mm/10-10.9 in	Rouge	12 paires/sachet, 6 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.